

Robosztus és kompakt kialakítás

HF-Matchbox Red

A HF-Matchbox Red megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Red termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékosági indexe (CELMA EEI) A2.

Előnyök

- Alkalmazható mozgásérzékelő rendszerek vezérlőrendszereiben.
- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
- Használható I. vagy II. osztályú világítótestekben

Szolgáltatások


- Több, mint 60,000 be/ki kapcsolás lámpánként (a lámpa/előtét kombinációtól függően)
- Megfelelő vésműködés esetén 190 és 254 V változó feszültségű üzemmódban
- Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<0,8 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.

Alkalmazás

- Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
- Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi üzletekben, irodaépületekben, hotelekben, otthonokban és lakóépületekben használt spotfények, mennyezeti lámpák, fénydobozok, vészkijárat és biztonsági szerelvények
- Lakossági alkalmazások, például kültéri kertvilágítások, garázsok előterei, lépcsőházak


HF-Matchbox Red

Versions



GPPR_MTL-SHRD_0002-Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	230–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház	SH

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

