

Robuust ontwerp, compacte vorm

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Red-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Voordelen

- Kan werken met regelsystemen op basis van bewegingsdetectie.
- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervangings) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervangings.
- Geschikt voor gebruik in Klasse I- of Klasse II-armaturen

Kenmerken


- Meer dan 60.000 maal in- en uitschakelen van één lamp (afhankelijk van lamp/VSA-combinatie)
- Geschikt voor noodwerking op een gelijkspanning tussen 190 en 254 V
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<0,8 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten

Toepassing

- Te gebruiken met regelsystemen op basis van bewegingsdetectie zoals Philips OccuPlus
- Hoofdzakelijk voor binnentoepassingen zoals spots, downlights, lichtreclame en nood- en veiligheidsverlichtingsarmaturen die op grote schaal gebruikt worden in winkels, kantoorgebouwen, hotels, particuliere woningen en appartementsgebouwen
- Huishoudelijke toepassingen zoals tuinverlichting, garages, trappen

HF-Matchbox Red

Maatschets



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	SH

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500910400	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
8711500931429	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500931405	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	101
8711500928023	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

