



Robustný dizajn a kompaktný tvar

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red je cenovo dostupný, spoľahlivý, kompaktný, ľahký a vysokofrekvenčný predradník určený na použitie so systémovým príkonom pod 25 W v kombinácii so zdrojmi TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Rad HF-M Red má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a dosahuje index energetickej účinnosti (CELMA EEI) A2.

Výhody

- Možno ho ovládať pomocou riadiacich systémov so snímačmi pohybu.
- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.
- Vhodné na použitie v svietidlách triedy I alebo II

Vlastnosti

- Viac než 60 000 cyklov zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja (v závislosti od kombinácie zdroja a predradníka)
- Hodí sa na núdzovú prevádzku s použitím jednosmerného prúdu s napätím 190 až 254 V
- Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (< 0,8 s), čo umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti

Aplikácie

- Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
- Najmä na interiérové použitie, napríklad pre reflektory, stropné svietidlá, svetelné boxy alebo núdzové a bezpečnostné svietidlá, ktoré sa používajú predovšetkým v maloobchodných predajniach, kancelárskych budovách, hoteloch, súkromných domoch a obytných budovách
- Domáce použitie, napríklad na exteriérové osvetlenie záhrad, garáží a schodísk

HF-Matchbox Red

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	230 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Teleso	SH

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

