



Energia-takarékos megoldás

HF-Performer III PL-T/C fényforrásokhoz

A HF-Performer III PL-T/C egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét PL-T és PL-C fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).

Előnyök

- Robosztus kivitel, amely nem csupán igen energiatakarékos, hanem megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak is.
- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
- Megfelel 186 - 275 V (-10 °C hőmérsékleten) egyenáramú vészvilágítási alkalmazásokhoz, valamint megfelel az IEC/EN 60598-2-22 világítótestekre vonatkozó szabványoknak

Szolgáltatások

- 50,000 óra élettartam maximális ház-hőmérsékleten, lámpánként 60,000 be/ki kapcsolással kombinálva
- Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<2,0 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.
- Az aktív teljesítménytényező korrekció a hálózati feszültség ingadozásaitól független állandó megvilágítást biztosít
- Az egység védett a túlzott hálózati feszültségtől és a helytelen csatlakoztatástól.

HF-Performer III PL-T/C fényforrásokhoz

Alkalmazás


- Ideális ipari beltéri világítástechnikai alkalmazásokban, ahol csökkenteni kell az egy négyzetméterre jutó teljesítményt vagy a működési költségeket
- Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
- Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi üzletekben, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, hotelekben, vegyesboltokban használt spotfények, mennyezeti lámpák és süllyesztett szerelvények
- Ipari létesítmények hosszú üzemórákkal

Versions



GPPR_PPLLTC-3_0001-Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

