

En energieffektiv løsning

HF-Performer III for TL5 lamps

HF-Performer III TL5 er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TL5- og TL5 ECO-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2 BAT).

Fordeler

- Optimal besparing kan oppnås ved bruk av HF-PIII sammen med TL5 ECO-lamper (systemløsning).
- Den programmerte oppstarten gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres.
- DC-nøddrift i tråd med armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22
- Egner seg for armaturer i beskyttelsesklasse I og, etter testing, klasse II

Funksjoner

- 50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe
- Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 1,0 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres
- Aktiv strømfaktorkorrigerer sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Enheten er beskyttet mot overspenning og feilkoblinger
- Universalkontakten Wago 251 gir fleksibilitet til å velge horisontal og manuell kabling eller skyverobotkabling eller vertikal ALF-robotkabling.

HF-Performer III for TL5 lamps

Søknad

- Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
- Innendørs bruk, f.eks. kontorbygninger, sykehus, supermarkeder, varehus, industriområder og skoler
- Utendørs bruksområder med beskyttelsesklasse I, f.eks. industriområder og parkeringsplasser

Versions




Lamp Driver, eFluo, HF-P 114-35
TL5 HE III 220-240V



Lamp Driver, eFluo, HF-P 2 14-35
TL5 HE III 220-240V

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
220-240V IDC					
HF-P 180 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
220-240V IDC					
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm
50/60Hz IDC					

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet	A2 BAT

Drift og elektronikk

HF-Performer III for TL5 lamps

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913713031066	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	28
913713031166	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	28
913713028266	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	28
913713028366	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	12
913713028066	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	28

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913713028166	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12
913713033966	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	28
913713034166	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	20
913713034266	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	20
913713034366	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	8

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713031066	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	L360x30x22
913713031166	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	L360x30x22
913713028266	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	L360x30x22
913713028366	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	L360x30x22
913713028066	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713028166	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	L360x30x22
913713033966	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x21
913713034166	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
913713034266	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
913713034366	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	L 425x30x21

