

Energieffektiv och hållbar lösning

HF-Performer III för TL5-lampor

HF-Performer III TL5 är en serie oerhört flexibla driftdon som uppfyller alla relevanta kommersiella specifikationer. Särskild teknologi för reduktion av ljusränder gör driftdonen kompatibla med energieffektiva TL5 ECO-lampor och hjälper dig och dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Performer III TL5-driftdonen är det perfekta valet för nyinstallation eller byte inom en rad olika användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive allmän utanpåliggande belysning, kontorsbelysning samt belysning i parkeringsgarage, lagerlokaler och vattentäta applikationer.

Fördelar

- Utmärkt energieffektivitet med särskild teknik för reducering av ljusränder i belysningsystem vid lägre temperaturer
- Pålitlig systemdrift
- Flereffektsteknologi för jämn drift av lamptyper med olika effekttal

Funktioner

- Högsta rankingen i energieffektivitetsindexet CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT
- Uppfyller följande normer: CE, ENEC, EL, VDE-EMC samt CCC
- Medellivslängd på 100 000 timmar (vid Ta 50°C) med bortfallsratio på $\leq 0.1\%$ per 1 000 timmar
- Optimerad förvärmning av lamporna för över 50 000 tändningar/släckningar utan lampbyte

HF-Performer III för TL5-lampor

Användning

- Lämplig för installationer med likströms- eller nödbelysning; uppfyller till fullo kraven på nödbelysning enligt EN 61347-2-3-annex J
- Utökad livslängd för lampor i installationer med frekvent tändning/släckning, vid t ex användning av närvaro- eller rörelsesensorer
- För armaturer i skyddsklass I och II som används i kontorsbyggnader, sjukhus, stormarknader, varuhus, industrilokaler och skolor

Versions




Lamp Driver, eFluo, HF-P 114-35
TL5 HE III 220-240V



Lamp Driver, eFluo, HF-P 2 14-35
TL5 HE III 220-240V

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
220-240V IDC					
HF-P 180 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
220-240V IDC					
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm
50/60Hz IDC					

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A2 BAT

Drift och elektricitet

HF-Performer III för TL5-lampor

		Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
Order Code	Full Product Name	
913713031066	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	28
913713031166	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	28
913713028266	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	28
913713028366	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	12
913713028066	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	28

		Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
Order Code	Full Product Name	
913713028166	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12
913713033966	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	28
913713034166	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	20
913713034266	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	20
913713034366	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	8

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713031066	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	L360x30x22
913713031166	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	L360x30x22
913713028266	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	L360x30x22
913713028366	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	L360x30x22
913713028066	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713028166	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	L360x30x22
913713033966	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x21
913713034166	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
913713034266	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
913713034366	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	L 425x30x21

