



En energieffektiv løsning

HF-Performer III for TL-D lamps

HF-Performer III TLD er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TLD-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

Fordeler

- Den programmerte oppstarten gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres.
- DC-nøddrift i tråd med armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22
- Smartstrøm-system sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Egner seg for armaturer i beskyttelsesklasse I og, etter testing, klasse II
- Universalkontakten Wago 251 gir fleksibilitet til å velge horisontal og manuell kabling eller skyverobotkabling eller vertikal ALF-robotkabling.

Funksjoner

- 50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe
- Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 1,0 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres
- Aktiv strømfaktorkorrigerer sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Enheten er beskyttet mot overspenning og feilkoblinger.

HF-Performer III for TL-D lamps

Søknad

- Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
- Innendørs bruk, f.eks. kontorbygninger, sykehus, supermarkeder, varehus, industriområder og skoler
- Utendørs bruksområder med beskyttelsesklasse I, f.eks. industriområder og parkeringsplasser

Versions



Lamp Driver, eFluo, HF-P 3/418
TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 136 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 158 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC




Lamp Driver, eFluo, HF-P 236 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 258 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

HF-Performer III for TL-D lamps

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet	A2 BAT

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913713031466	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28
913713031566	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
913713031866	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913713031666	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
913713031966	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713031466	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x28
913713031566	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
913713031866	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713031666	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
913713031966	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

