



Soluție de neegalat eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL-D

Balasturile HF-Performer III TL-D III oferă versatilitate maximă și îndeplinesc toate specificațiile necesare pentru calitate comercială. Ele oferă, de asemenea, beneficiile suplimentare ale tehnologiei de reducere a striării lămpii, făcând aceste balasturi compatibile cu lămpile de economisire a energiei. Ca atare, aceste balasturi fac parte dintr-un sistem general de iluminat de înaltă eficiență care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să realizați orice cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Performer III TL-D III sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi de construcții și modernizare în sectorul comercial, inclusiv pentru montaj general pe suprafață sau iluminat pentru birouri, parcuri, depozite, aplicații impermeabile și alte aplicații. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasă minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Beneficii

- Eficiență energetică excepțională cu tehnologia de reducere a striării în sistemele de iluminat la temperaturi mai scăzute
- Fiabilitate maximă în funcționarea sistemului
- Oferă o durată de viață extinsă a lămpii în aplicații cu comutare frecventă.

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL-D

Caracteristici

- Cel mai mare indice de eficiență energetică CELMA A2 BAT
- Conform mărcilor de conformitate CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC
- Durată de viață nominală medie peste 100.000 de ore (la Ta 50 °C) cu o rată de defecțiuni $\leq 0,1\%$ la 1.000 de ore)
- Preîncălzire optimizată a lămpii pentru peste 50.000 de operațiuni de pornire/oprire fără înlocuirea lămpilor.

Cerere

- Potrivit pentru funcționare CC și instalații de iluminat de urgență; respectarea deplină a cerințelor pentru iluminatul de urgență conform EN 61347-2-3 -anexa J
- Pentru aplicații cu activitate ridicată de comutare, de ex. unde sunt utilizate dispozitive de control cu detecție a mișcării
- Pentru aparate de iluminat din clasa de protecție I și clasa de protecție II utilizate în clădiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale, spații industriale și școli

Versions



Lamp Driver, eFluo, HF-P 3/418
TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 136 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 158 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC




Lamp Driver, eFluo, HF-P 236 TL-D
D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 258 TL-D
D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL-D

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Aprobare și aplicație	
Indice de eficiență energetică	A2 BAT

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	28

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Carcasă
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x28
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Carcasă
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

