



En energieffektiv lösning

HF-Performer III för TL-D-lampor

HF-Performer III TLD är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon med hög frekvens för TL-D-lysrör. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer III har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

Fördelar

- Den programmerade starten gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas.
- Nöddrift med likström enligt armaturnorm IEC/EN 60598-2-22
- Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar
- Lämplig för armaturer i skyddsklass I och, efter testning, klass II
- Universalkontakten Wago 251 ger flexibiliteten som behövs för horisontell-manuell kabeldragning eller kabeldragning med insticksrobot, eller vertikal kabeldragning med ALF-robot.

Funktioner

- Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/frånslag per lampa.
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 1,0 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Aktiv korrigering av effektfaktorn ger konstant ljus oberoende av nätspänningsvariationer
- Enheten är skyddad mot spänningstoppar och felaktiga anslutningar.

HF-Performer III för TL-D-lampor

Användning

- Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
- Inomhusbruk, som kontor, sjukhus, stormarknader, varuhus, industrilokaler och skolor
- Utomhustillämpningar klass I, t.ex. industrifastigheter och parkeringsplatser

Versions



Lamp Driver, eFluo, HF-P 3/418
TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 136 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 158 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC




Lamp Driver, eFluo, HF-P 236 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 258 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

HF-Performer III för TL-D-lampor

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A2 BAT

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913713031466	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28
913713031566	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
913713031866	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913713031666	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
913713031966	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713031466	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x28
913713031566	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
913713031866	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713031666	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
913713031966	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

