


PHILIPS

Lighting



Enerji tasarruflu bir çözüm

HF-Performer III for TL-D lamps

HF-Performer III TLD, TL-D floresan ampuller için sürdürülebilir, ince ve yüksek frekanslı bir elektronik balasttır. Yüksek enerji verimliliği gerektiren uygulamalar için idealdir. HF-Performer III serisi, sağlam bir tasarıma sahip olup tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve enerji verimliliği sağlar (CELMA EEI A2).

Faydaları

- Programlı başlatma, ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar.
- IEC/EN 60598-2-22 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma
- Akıllı güç, şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlar
- Koruma sınıfı I ve testin ardından sınıf II aydınlatma armatürleri için uygundur
- Evrensel konnektör Wago 251, yatay manuel ve itmeli robotla kablolama veya dikey ALF robotla kablolama için esneklik sağlar.

Özellikler

- Tek ampulde 60.000 açma/kapama özelliğiyle birlikte, en yüksek kasa sıcaklığında 50.000 saat kullanım ömrü
- Programlı, titreşimsiz, ön ısıtmalı başlatma (< 1,0 s), ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- Birim aşırı şebeke voltajı ve yanlış bağlantıya karşı korunur.

HF-Performer III for TL-D lamps

Uygulama

- Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılır
- Ofis binaları, hastaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri ve okullar gibi iç mekan uygulamaları
- Sınıf I dış mekan uygulamaları; örn. sanayi tesisleri ve park yerleri

Versions




Lamp Driver, eFluo, HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm



HF-Performer III for TL-D lamps

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza	L 280x30x28
----------	-------------

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği İndeksi	A2 BAT
----------------------------	--------

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12

