

Energia-takarékos megoldás

HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz

A HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét többféle CFL- ni alkalmazáshoz. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer EII termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).

Előnyök

- Robosztus kivitel, amely nem csupán energiatakarékosságot biztosít, hanem megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak is.
- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít
- Megfelel 186 – 275 V (-10 °C hőmérsékleten) egyenáramú vészvilágítási alkalmazásokhoz, valamint megfelel az IEC/EN 60598-2-22 világítótestekre vonatkozó szabványoknak

Szolgáltatások

- 50,000 óra élettartam maximális ház-hőmérsékleten, lámpánként 60,000 be/ki kapcsolással kombinálva
- Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<1,5 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.
- Az aktív teljesítménytényező korrekció a hálózati feszültség ingadozásaitól független állandó megvilágítást biztosít
- Az egység védett a túlzott hálózati feszültségtől és a helytelen csatlakoztatástól.

HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz

Alkalmazás


- Ideális ipari beltéri világítástechnikai alkalmazásokban, ahol csökkenteni kell az egy négyzetméterre jutó teljesítményt vagy a működési költségeket
- Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
- Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi üzletekben, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, hotelekben, vegyesboltokban használt spotfények, mennyezeti lámpák és süllyesztett szerelvények
- Ipari létesítmények hosszú üzemórákkal

Versions



GPPR PPLTCL5 PHL 0001

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhiasznosítási index	A2

Működtetés és elektronika

HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz

		Termékek száma a fő
		áramkörü lapon (16 A, B típus)
Order Code	Full Product Name	(névleges)
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

		Termékek száma a fő
		áramkörü lapon (16 A, B típus)
Order Code	Full Product Name	(névleges)
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

