

En energieffektiv løsning

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til en hel rekke CFL-ni-applikasjoner. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer EII-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

Fordeler

- Robust design som tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder og sikrer god energieffektivitet
- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning
- Egner seg til DC-nøddrift, 186 til 275 V (ved -10 °C), og oppfyller armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22

Funksjoner


- 50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe
- Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 1,5 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres
- Aktiv strømfaktorkorrigerende sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Enheten er beskyttet mot overspenning og feilkoblinger.

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Søknad

- Ideell til kommersiell belysning innendørs der man har behov for å redusere wattforbruket per kvadratmeter eller driftskostnadene
- Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
- Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights og innfelte armaturer som benyttes i butikker, kontorbygninger, supermarkeder og storkiosker
- Industriområder med mange driftstimer

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet	A2

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700630766	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700630866	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

