

Energeticky účinné riešenie

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C žiarivky

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c je energeticky nenáročný, úzky a vysokofrekvenčný elektronický predradník určený na rôznorodé použitie so zdrojmi CFL. Je ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. Rad HF-Performer EII má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

- Robustný dizajn, ktorý spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a zaručuje dobrú energetickú účinnosť
- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov
- Hodí sa na núdzovú prevádzku s použitím jednosmerného prúdu s napätím 186 V až 275 V (pri -10 °C) a spĺňa normy IEC/EN 60598-2-22 pre svietidlá

Vlastnosti


- Životnosť 50 000 hodín pri maximálnej teplote skrinky v kombinácii s viac než 60 000 cyklami zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja
- Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (< 1,5 s), čo umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti
- Aktívna korekcia účinnosti na zaručenie stabilného osvetlenia bez ohľadu na výkyvy napájacieho napätia
- Jednotka je chránená pred prepätím a nesprávnym zapojením.

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C žiarivky

Aplikácie

- Ideálny na interiérové osvetlenie obchodov, pri ktorom sa vyžaduje zníženie výkonu na štvorcový meter alebo prevádzkových nákladov
- Používa sa s radiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
- Najmä na interiérové použitie, napríklad pre reflektory, stropné a vstavané svietidlá, ktoré sa používajú hlavne v maloobchodných predajniach, kancelárskych budovách, obchodných domoch, hoteloch a obchodoch s tovarom dennej potreby
- Priemyselné priestory s dlhým prevádzkovým časom

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Schválenie a použitie	
Index energetickej účinnosti	A2

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

