



For fleksibilitet i armaturdesign og lageropbevaring

HF-PERFORMER Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

HF-Performer Intelligent for Master og ECO TL5 HE/HO, TL-D og PL-L lyskilder. HF-Performer Intelligent har automatisk genkendelse af den tilsluttede lyskilde og kan uafhængigt justere driftsparametrene præcist for den pågældende lyskilde. Det medfører en væsentlig fordel, især for T5 lyskilder, da det betyder, at TL5 HE og HO lyskilder af samme længde indbyrdes kan byttes rundt. Med et udvalg af syv forskellige forkoblinger kan kunde effektivt håndtere enhver kombination af Master TL5 og Eco, TL-D og PL-L lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Maksimal pålidelighed i systemdrift og fleksibilitet for designere, operatører og facilitetsledere med hensyn til lagerstyring
- Multikraftteknologi til præcis betjening af flere armaturtyper af forskellig watt
- Optimeret til høj vedligeholdelseseffektivitet og pålidelighed: 5-års garanti

Funktioner


- Højeste CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT
- Overholder CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC overensstemmelsesmærker
- Gennemsnitlig nominel levetid på 100.000 timer (ved Ta 50 °C) med en fejlrate på $\leq 0.1\%$ per 1.000 timer
- Optimeret forvarmning af armatur til over 50.000 tænd/sluk-betjeningsoperationer uden udskiftning af lyskilder

HF-PERFORMER Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

Anvendelsesområder

- Egnet til DC-drift og nødbelysningsinstallationer; fuld overensstemmelse med kravene til nødbelysning i henhold til EN 61347-2-3 -annex J
- Til applikationer med høj skifteaktivitet, f.eks. hvor der bruges styringsenheder til bevægelsesdetektering
- Til armaturer i beskyttelsesklasse I og beskyttelsesklasse II brugt i kontorbygninger, hospitaler, supermarkeder, stormagasiner, industribygninger og skoler

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

HF-PERFORMER Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indeks over energieffektivitet	A2 BAT

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913700624166	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	18
913700624366	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	12
913700652566	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	12

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913700652666	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	8
913700657666	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	12

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700624166	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	L360x30x22
913700624366	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	L360x30x22
913700652566	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700652666	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	L 425x30x22
913700657666	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	L360x30x22

