



Umožňujúci flexibilitu dizajnu svietidiel

HF-Performer Intelligent preTL5 HE/HO žiarivky

HF-Performer Intelligent je tenký a ľahký vysokofrekvenčný elektronický predradník, ktorý umožňuje výmenu žiaroviek TL5 HE a HO rovnakej dĺžky s cieľom maximalizovať flexibilitu logistiky pri návrhu a zaobchádzaní so svetidlom. Vďaka inteligentnému využitiu elektrickej energie na základe technológie Philips EII je predradník HF-Performer Intelligent optimalizovaný na dosahovanie maximálnej účinnosti systému (CELMA EEI A2 BAT) v kombinácii so žiarivkami TL5 a TL5 Eco.

Výhody

- Predradník HF-Pi ponúka flexibilitu zjednodušeného portfólia produktov. Žiarivky TL5 HO/HE možno vymeniť, čím sa znižujú náklady na logistiku v celom produkčnom reťazci.
- Vhodné pre svetidlá s triedou ochrany I a (po testovaní) II
- Univerzálny konektor Wago 251 ponúka flexibilitu manuálneho horizontálneho, automatizovaného nástrčného alebo automatizovaného (ALF) vertikálneho zapojenia.

Vlastnosti


- Jedinečná „inteligentná“ technológia, automatické rozpoznanie svetelného zdroja
- Ochrana pred prepätím a nesprávnym zapojením až po úroveň striedavého napätia 400 V
- Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (< 1,0 s), čo umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti
- Aktívna korekcia účinnosti na zaručenie stabilného osvetlenia bez ohľadu na výkyvy napájacieho napätia
- Vhodné na použitie v svetidlách núdzového osvetlenia v súlade s normami IEC/EN 60598-2-22 a VDE 0108

HF-Performer Intelligent preTL5 HE/HO žiarivky

Aplikácie

- Ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká úroveň energetickej účinnosti a prepínania
- Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
- Interiérové použitie, napríklad v kancelárskych budovách, nemocniciach, supermarketoch, obchodných domoch alebo školách
- V exteriérových aplikáciách triedy I, napríklad v priemyselných priestoroch alebo na parkoviskách

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

HF-Performer Intelligent preTL5 HE/HO žiarivky

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Schválenie a použitie	
Index energetickej účinnosti	A2 BAT

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	18
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	12
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	12

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	8
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	12

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Teleso
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	L360x30x22
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	L360x30x22
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Teleso
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	L 425x30x22
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	L360x30x22

