



För flexibilitet i armaturdesign

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-Performer Intelligent är ett platt, tunt och lätt elektroniskt driftdon som gör att det går att byta ut TL5 HE- och HO-lampor av samma längd för att få största möjliga flexibilitet i armaturens utformning och hantering. De smarta strömfunktionerna bygger på Philips EII-teknik och gör att HF-Performer Intelligent är optimerat för maximal systemeffektivitet (CELMA EEI A2 BAT) i kombination med TL5- och TL5 Eco-lampan.

Fördelar

- HF-Pi ger flexibilitet med en förenklad produktportfölj. TL5 HO-/HE-lampor kan bytas, vilket minskar logistiken i hela värdekedjan.
- Lämplig för armaturer i skyddsklass I och, efter testning, klass II
- Universalkontakten Wago 251 ger flexibiliteten som behövs för horisontell-manuell kabeldragning eller kabeldragning med insticksrobot, eller vertikal kabeldragning med ALF-robot.

Funktioner

- Unik smart teknik identifierar lampor automatiskt
- Skyddad mot spänningstoppar och felaktiga anslutningar upp till 400 V AC
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 1,0 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Aktiv korrigering av effektfaktorn ger konstant ljus oberoende av nätspänningsvariationer
- Lämplig för nödbelysningsarmaturer enligt IEC/EN 60598-2-22 och VDE 0108

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Användning


- Idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet och många till- och frånslag krävs:
- Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
- Inomhusbruk som kontor, sjukhus, stormarknader, varuhus och skolor
- I utomhustillämpningar klass I, t.ex. industrifastigheter och parkeringsplatser

Versions



GPPR PINTTL52 PHL

Måttskiss




Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A2 BAT

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700624166	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	18
913700624366	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	12
913700652566	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	12

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700652666	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	8
913700657666	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	12

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700624166	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	L360x30x22
913700624366	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	L360x30x22
913700652566	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700652666	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	L 425x30x22
913700657666	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	L360x30x22

