



HF-Regulator II TL-D-lampuille – himmennys: energiansäästön seuraava askel

HF-REGULATOR II TL-D -lampuille

Elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1–10 V), TL-D-lamppuja varten. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Hyödyt

- Lampun tehoa voidaan laskea 1–100% analogisen ohjaussyötteen avulla (1–10 voltin teollisuusstandardin mukaisesti)
- Eurooppalaisten normien mukainen, sopii turvalaistussjärjestelmiin
- HF-toiminta parantaa valon laatua ja pidentää lampun käyttöikää
- Yhdessä ohjausjärjestelmien kanssa voidaan päästä lisäenergiansäästöihin

HF-REGULATOR II TL-D -lampuille

Ominaisuudet

- Ohjelmoitu syttyminen: välkkymätön sytytys < 0,5 sekuntia, ei stroboskooppi-ilmiötä. Lampun elektrodien esilämmityksen ansiosta lamput voivat käynnistyä ja sammua käyttööän lyhenemättä.
- Älykäs elektroniikka varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman valon.
- Energiankulutus pienenee jopa 60 % automaattisten valaistuksenohjausjärjestelmien avulla.
- Pysäytyspiiri aktivoituu 5 sekunnin kuluessa lamppuvian sattuessa (turvallinen pysäytys). Kun lamppu on vaihdettu, liitäntälaite nollaantuu automaattisesti.

Käyttökohteet


- Sisävalaistus, yleisvalaistus ja tehtävävalaistus yhdessä valaistuksenohjausjärjestelmien kanssa (henkilökohtainen ohjaus, päivänvalo-ohjaus ja/tai liiketunnistus)

Versions



GPPR R2ANTLPL PHL

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

HF-REGULATOR II TL-D -lampuille

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 360x30x21
Merkinnät ja luokitukset	
Energiat ehokkuusluokka	A1 BAT

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700609266	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28
913700609366	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700609466	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28
913700609566	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

