



HF-Regulator II a TL-D lámpákhoz – Fényerő-szabályozás: a következő lépés az energiatakarékosságb an

HF-Regulator II TL-D fényforrásokhoz

Nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely analóg protokollt (1–10 V) használ TL-D lámpákhoz

Előnyök

- A lámpa fényereje 1-től 100%-ig szabályozható az analóg vezérlőbemenettel (az ipari szabvány szerinti 1–10 V-osnak megfelelővel)
- Megfelel az európai és az ázsiai szabványoknak, és alkalmas vészvilágítási rendszerek kialakítására
- A HF működése növeli a fényminőséget és a lámpa élettartamát
- Vezérlővel kombinálva még ennél is jelentősebb energiamegtakarítás érhető el

HF-Regulator II TL-D fényforrásokhoz


Szolgáltatások

- Programozott indítás: villogásmentes gyújtás < 0,5 másodperc alatt és csíkozottság- és vibrálásmentes működés. A lámpa elektródjainak előmelegítése miatt a lámpa fel- és lekapcsolható anélkül, hogy csökkenne az élettartama.
- Az intelligens tápellátás biztosítja a folyamatos, a hálózati ingadozásoktól független világítást.
- Automata világításvezérlőkkel használva a fogyasztás akár 60%-kal csökkenthető
- Az áramkör a lámpa meghibásodása utáni 5 másodpercen leáll (biztonsági leállítás), és az előtét pedig automatikusan visszaáll a lámpa cseréje után

Alkalmazás

- Beltéri, általános és feladatmegvilágítási alkalmazások világításvezérlő rendszerekkel kombinálva (személyes vezérlés, igazodás a nappali fényhez és/ vagy mozgásérzékelés)

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm



HF-Regulator II TL-D fényforrásokhoz

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház	L 360x30x21
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhiasznosítási index	A1 BAT

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

