



HF-Regulator II pre zdroje TL-D – stmievanie: ďalší krok k úspore energie

HF-Regulator II pre TL-D žiarivky

Vysokofrekvenčný elektronický predradník na stmievanie používajúci analógový protokol (1 – 10 V) pre svetelné zdroje TL-D

Výhody

- Svetelný zdroj umožňuje stmievanie v rozsahu 1 až 100 % prostredníctvom analógového ovládania (v súlade s priemyselnou normou 1 – 10 V)
- V súlade s európskymi a ázijskými normami a hodí sa do systémov núdzového osvetlenia
- Vysokofrekvenčná prevádzka zvyšuje kvalitu svetla a predlžuje životnosť zdroja
- V kombinácii s radiacimi systémami možno dosiahnuť ďalšiu úsporu energie

Vlastnosti

- Naprogramované spustenie: zapáľovanie bez blikania < 0,5 sekundy, prevádzka bez použitia žliabkov a žiadne stroboskopické efekty. Predhriatie elektród žiarivky umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez skrátenia ich životnosti.
- Inteligentné napájanie zaručuje stabilné osvetlenie, ktoré nie je ovplyvnené výkyvmi v sieti.
- Zníženie spotreby energie až o 60 % pomocou automatických radiacích systémov osvetlenia
- V prípade zlyhania žiarivky sa do 5 sekúnd preruší obvod (bezpečnostné prerušenie) a po jej výmene sa predradník automaticky vynuluje.

HF-Regulator II pre TL-D žiarivky

Aplikácie


- Interiérové, všeobecné a pracovné osvetlenie v kombinácii so systémami riadenia osvetlenia (ovládanie používateľom, prepojenie s denným svetlom alebo snímač pohybu)

Versions



GPPR R2ANTLPL PHL

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm



HF-Regulator II pre TL-D žiarivky

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Teleso	L 360x30x21
Schválenie a použitie	
Index energetickej účinnosti	A1 BAT

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

