



Rimelig, robust løsning

HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Fordeler

- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.
- DC-nøddrift i tråd med armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22
- Egner seg for armaturer i beskyttelsesklasse I og, etter testing, klasse II

Funksjoner

- I samsvar med CE og Kema-Keur
- Gjennomsnittlig levetid på over 50 000 timer ved $T_a = 50^\circ\text{C}$
- Rask varmstart med forvarming av glødetråden $< 1,2$ sekunder
- Aktiv strømfaktorkorrigerer sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Wago 744-kontakten gir fleksibilitet til å velge horisontal og manuell kabling eller skyverobotkabling, inkludert enkel trådløsning.

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Søknad


- Ideell til bruk der man har behov for å redusere wattforbruket per kvadratmeter eller redusere driftskostnadene
- Ideell til bruksområder der det er installert kontrollenheter med tidvis på-/avslåing, (f.eks. der bevegelses- eller lyssensordetektorer bryter nettstrømmen)
- Til profesjonell innendørs bruk med mange driftstimer som kontorbygninger, kundesentre, klasserom, hoteller, varehus, butikker, supermarkeder, storkiosker og industriområder (f.eks. korridorer med low-bay grupperingsseksjoner) og parkeringsplasser i byer

Versions



GPPR_HFSIITL5_0005-Product photo

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 280x30x21
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet	A2 BAT

Drift og elektronikk

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913713033566	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12
913713033666	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913713033766	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

