



Pålitlig och energieffektiv standardlösning

HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-Selectalume II TL5 är den mest kostnadseffektiva och pålitliga drifttdonslösningen för lysrör. Drifttdonen utgör en del av ett omfattande högeffektivt belysningsystem som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Selectalume II TL5-drifttdonen är idealiska för nyinstallationer eller byten inom en rad användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive utanpåliggande allmänbelysning samt belysning för kontor, parkeringsgarage, lagerlokaler, samt vattentäta applikationer.

Fördelar

- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och problemfria lampbyten.
- Nöddrift med likström enligt armaturnorm IEC/EN 60598-2-22
- Lämplig för armaturer i skyddsklass I och, efter testning, klass II

Funktioner

- Högsta rankningen i energieffektivtetsindexet CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT*
- Uppfyller följande normer: CE, ENEC, EL och CCC
- Medellivslängd på över 85 000 timmar (vid Ta 50 °C) med bortfallsratio på $\leq 0.1\%$ per 1 000 timmar
- Optimerad föruppvärmning av lampor för 50 000 tändningar/släckningar utan lampbyte

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Användning



- Idealisk för tillämpningar där effekten per kvadratmeter och driftkostnaderna behöver minskas
- Tillämpningar där det finns styrenheter och som slås till och från då och då (till exempel när rörelsedetektorer eller ljussensorer slår till eller från nätspänningen)
- Professionellt inomhusbruk med lång drifttid som kontor, callcenters, klassrum, hotell, varuhus, butiker, stormarknader, livsmedelsbutiker och industrilokaler (t.ex. korridorer och lysrör i låg takhöjd) och parkeringsplatser

Versions



GPPR_HFSIITL5_0005-Product photo

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Mekanik och armaturhus

Armaturhus	L 280x30x21
------------	-------------

Användning och godkännande

Energieffektivitetsindex	A2 BAT
--------------------------	--------

Drift och elektricitet

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med	
		automatsäkring (16 A, typ B)	
		(nom)	
913713033566	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	
913713033666	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med	
		automatsäkring (16 A, typ B)	
		(nom)	
913713033766	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	

