

PHILIPS

Lighting



Düşük maliyetli, dayanıklı çözüm

HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-Selectalume II maliyet tasarrufu sağlamasının yanı sıra yüksek enerji tasarrufu ve rakipsiz performansı ile TL5 floresanları için ideal bir çözüm sunar. HF-Selectalume II tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir. HF-Selectalume II TL5 balastları ofis, otopark, mağaza, sanayi, depo alanları, otel, restoran gibi geniş uygulama alanlarında kullanılan iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım için uygundur.

Faydaları

- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.
- IEC/EN 61347-2-3 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma
- Düşük sıcaklıklarda floresanlarda görülen dalgalanma etkisini azaltabilen özel teknolojinin yanı sıra olağanüstü enerji tasarrufu sağlar.

Özellikler

- CELMA EEI Enerji Verimlilik Endeksi A2 BAT*
- CE, ENEC, EL, CC sertifikalarına sahiptir
- Nominal kullanım ömrü Ta=50 °C'de 85,000 saat
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- Sıcak ateşlemeli başlatma, lamba kullanım ömründe azalma olmaksızın lambanın minimum 50.000 kez açılıp kapanabilmesine olanak sağlar

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Uygulama


- Metrekare başına gücü veya işletme giderlerini azaltmanın gerektiği uygulamalar için idealdir
- Açma/Kapama sayısının fazla olduğu Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılmaya uygundur.
- Ofis binaları, hastaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri ve okullar gibi iç mekan koruma sınıfı I ve II olan armatürler ile pek çok uygulama alanı için uygundur.

Versions



GPPR_HFSIITL5_0005-Product photo

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

