




Rimelig, robust løsning

HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Fordeler

- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.
- DC-nøddrift i tråd med armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22
- Egner seg for armaturer i beskyttelsesklasse I og, etter testing, klasse II

Funksjoner


- I samsvar med CE og Kema-Keur
- Gjennomsnittlig levetid på over 50 000 timer ved $T_a = 50^\circ\text{C}$
- Rask varmstart med forvarming av glødetråden $< 1,6$ sekunder
- Aktiv strømfaktorkorrigerer sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Wago 744-kontakten gir fleksibilitet til å velge horisontal og manuell kabling eller skyverobotkabling, inkludert enkel trådløsning

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Søknad

- Ideell til bruksområder der man har behov for å redusere wattforbruket per kvadratmeter eller driftskostnadene
- Bruksområder der det er installert kontrollenheter med tidvis på-/avslåing, (f.eks. der bevegelses- eller lyssensordetektorer bryter nettstrømmen)
- Til profesjonell innendørs bruk med mange driftstimer som kontorbygninger, kundesentre, klasserom, hoteller, varehus, butikker, supermarkeder, storkiosker og industriområder (f.eks. korridorer med low-bay grupperingsseksjoner) og parkeringsplasser i byer

Målskisse



Product					
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz					
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz					
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz					
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz					

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913713032166	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
913713032266	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
913713032466	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913713032566	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12
913713032666	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713032166	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
913713032266	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
913713032466	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713032566	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
913713032666	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitet
913713032166	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713032266	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713032466	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitet
913713032566	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713032666	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2 BAT

