




Cea mai fiabilă soluție standard, eficientă din punct de vedere energetic.

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

Balasturile HF-Selectalume II TL-D pentru lămpi fluorescente sunt cea mai rentabilă, fiabilă, compactă și accesibilă soluție. Balasturile fac parte dintr-un sistem de iluminare generală de înaltă eficiență, care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să vă conformați oricărui cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Selectalume II TL-D sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de utilizări destinate construcțiilor și montajului pe instalații vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafețe sau iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicații etanșe la apă și altele. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicațiile de iluminat exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalația ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice altă protecție electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalație și aplicație tipică.

Beneficii

- Eficiență energetică excepțională cu tehnologia de reducere a striării în sistemele de iluminat la temperaturi mai scăzute.
- Fiabilitate maximă în funcționarea sistemului.
- Oferă o durată de viață extinsă a lămpii în aplicații cu comutare frecventă.

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D


Caracteristici

- Cel mai mare indice de eficiență energetică CELMA A2 BAT*.
- Conform mărcilor de conformitate CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC.
- Durată de viață nominală medie de peste 85.000 de ore (la Ta 50°C) cu o rată de defecțiuni $\leq 0,1\%$ la 1.000 de ore.
- Preîncălzire optimizată a lămpii pentru min 50.000 de operațiuni ale comutatorului Pornit/Oprit fără înlocuirea lămpilor.

Cerere

- Potrivit pentru funcționare DC și instalații de iluminat de urgență.
- Respectarea deplină a cerințelor pentru iluminatul de urgență conform EN 61347-2-3 -anexa J.
- Pentru aplicații cu activitate ridicată de comutare, de ex. unde sunt utilizate dispozitive de control cu detecție a mișcării.
- Pentru aparate de iluminat din clasa de protecție I și clasa de protecție II utilizate în clădiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale, spații industriale și școli.

Cote



Product


HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

Cote



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Carcasă
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Carcasă
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Indice de eficiență energetică
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Indice de eficiență energetică
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2 BAT

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

