



Düşük maliyetli, sağlam çözüm

HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-Selectalume II enerji tasarrufu, sistem esnekliği ve rakipsiz performans için yüksek oranda farklı teknolojisiyle en uygun maliyetli, güvenilir, ince ve hesaplı floresan çözümdür. Maliyet tasarrufu sağlayan HF-Selectalume II tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir. HF-Selectalume II spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar ve gömme aydınlatma armatürleri gibi ofis, perakende mağaza, sanayi, otel, restoran uygulamalarında ve kontrol cihazlarının nadir Açma/Kapatma etkinliğiyle birlikte kurulduğu diğer uygulamalarda geniş ölçüde kullanılan iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım içindir

Faydaları

- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.
- IEC/EN 60598-2-22 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma
- Koruma sınıfı I ve testin ardından sınıf II aydınlatma armatürleri için uygundur

Özellikler

- CE ve Kema-Keur ile uyumludur
- Ta = 50 °C'de 50.000 saatten fazla ortalama kullanım ömrü
- 1,6 saniyeden kısa filaman ön ısıtması ile hızlı sıcak ampul başlangıcı
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- Wago 744 konnektör yatay manuel ve itmeli robotla kablolama için esneklik sağlar, kabloların basit bir şekilde ayrılmasına olanak tanır

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Uygulama


- Metrekare başına gücü veya işletme giderlerini azaltmanın gerektiği uygulamalar için idealdir
- Kontrol cihazlarının nadir Açma/Kapatma etkinliğiyle kurulduğu (örn. hareket veya ışık sensörlerinin şebeke elektriğini açıp kapattığı) uygulamalar
- Ofis binaları, çağrı merkezleri, oteller, alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları, süpermarketler, bakkallar ve sanayi tesisleri (örn. koridorlar ve alçak silindirik gövdeli kanal sistemleri) ve şehir park yerleri gibi uzun çalışma saatlerine sahip profesyonel iç mekan uygulamaları

Versions



GPPR_HFSIITL5_0005-Product photo

Boyutlu çizim



Product

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product

	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm

HF-Selectalume II for TL-D lamps

