




产品描述

用于 TL-D 灯的 HF-Selectalume II 电子镇流器

经济实惠、稳定性好的高频电子镇流器，专门用于 TL-D 荧光灯

优点

- 与电磁“C 型”镇流器相比，可以节约 25% 的能源。
- HF-SII TLD 系列具有稳健设计，满足内部安全、EMC 和抗扰度测试要求，通过符合 IEC/EN 61347 的外部测试来确保安全性
- 无需触发器/电容，与电磁解决方案相比，接线简单
- 具自动重启（电压骤降或调换光源后）确保操作简便，重新启动光源无障碍
- 744 接头具有灵活性，可水平手动或推入工具接线，释放电线亦方便

特点

- 高效节能 CELMA A3
- 符合 CE 和 Kema-Keur
- 最大 Tc 时使用寿命为 30000 个小时，可开关 8000 次
- 快速加热无闪烁启动（<1.6 S）
- 较高的功率因数 0.98 与 THD <10%
- 具自动重启（在电压骤降或灯具调换后）
- 适用于 186V~275V 的直流应急运行（-10 °C 条件下）
- 符合 EN 55015 2006 + A1 2007 的 EMC 要求
- WAGO 744 连接器

应用

- 是满足提高每瓦流明率或降低运营成本要求的理想选择
- 适用于工作时间长的室内，如教室和呼叫中心
- 适用于工作时间长的工业场地，如走廊和停车场
- 紧急照明


用于 TL-D 灯的 HF-Selectalume II 电子镇流器

Versions



GPPR_HFSIITL5_0005-Product photo

二维绘图



Product					
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz					
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz					
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz					
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz					

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4.1 mm	28.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	30.0 mm

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4.2 mm
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28.5 mm	265 mm		4.2 mm
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4.2 mm
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4.2 mm

用于 TL-D 灯的 HF-Selectalume II 电子镇流器

操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
输入电压	220 至 240 V
纹频率	50 to 60 Hz

操作和电气

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)
913713032166	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
913713032266	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
913713032466	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)
913713032566	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12
913713032666	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	外壳
913713032166	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
913713032266	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
913713032466	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	外壳
913713032566	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
913713032666	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能效指数
913713032166	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713032266	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713032466	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	能效指数
913713032566	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713032666	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2 BAT

