



Description du produit

CLASSICTONE Standard

Lampes à incandescence conventionnelles en forme de poire

Avantages

- Le filament visible et vif ajoute des points de luminosité agréables pour un effet lumineux renforcé.

Fonctions

- Remplie de vide (15 W) ou remplie de gaz (25 W et plus)
- Choix de types de lampes dépolies ou transparentes
- Position de fonctionnement universelle

Application

- Les lampes transparentes sont idéales pour l'éclairage indirect dans les luminaires fermés et lorsque l'éclat et les effets étincelants sont plus importants que la réduction de l'éblouissement
- Les lampes dépolies sont synonymes d'un éblouissement réduit et d'un éclairage diffus pour une applicabilité universelle


Versions



LED Lamps, CorePro LEDspotMV E27 R80

CLASSICTONE Standard

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	C (max)
CLAS 75W E27 220-240V A55 CL 1CT/10X10F	56 mm	55 mm	97 mm

