



Kompakt gyújtók a lámpatestek rugalmas kialakítása érdekében

HID gyújtók MK4 felpárhuzamos rendszerekhez

HID gyújtók felpárhuzamos rendszerekhez

Előnyök

- Egy gyújtó sokféle (35–600 W teljesítményű) lámpához
- A digitális változat élettartama hosszabb, mint a soros gyújtóké, és csendesen működik.
- Az elődeinél kisebb méretei miatt könnyebben beilleszthető a kompakt lámpatestekbe.

Szolgáltatások







- Maximális teljesítményt biztosít az új MK4 előtétetek esetén
- A felpárhuzamos gyújtó csak felpárhuzamos áramkörrel működik, és megfelelő előtét szükséges hozzá.
- Szabvány kivitelben a gyújtók csavaros bekötéshez alkalmasak
- Könnyű és kompakt termékek
- Csak a lámpa bekapcsolásakor folyik át áram a gyújtón

Alkalmazás

- Kültéri világítás

HID gyújtók MK4 félpárhuzamos rendszerekhez

Méretezett rajza



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

