




Digitala tändare för maximal driftsäkerhet

Tändare för gasurladdningslampor

HID-tändare för seriekopplade system

Fördelar

- Enkel installation och kabeldragning
- Kan användas med både semiparallella och seriekopplade driftdon
- Digitala tändare ger maximal driftsäkerhet


Funktioner

- Tändare som är standardutrustade med skruvanslutningsplintar
- Serietändare fungerar bara i seriekretsar

Användning

- Utomhusbelysning (vanligaste tillämpningen: vägbelysning och tunnelbelysning)



Versions



GPPI SI 0001

Tändare för gasurladdningslampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

