



# Välitöntä lämpöä siellä, missä sitä tarvitaan

## Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

Philipsin infrapunaheijastinhehkulamput on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, kuten maatiloille, kylpyhuoneisiin tai keittiöön ja niiden lähiympäristöön. Kovetettu lasi takaa lujan rakenteen. Pieni koko ja yleiskäyttöinen kanta mahdollistavat yhteiskäytön sopivien välineiden kanssa. Lämpölamppu on erinomainen keino tuottaa lämpöä. Philipsin infrapunalamput antavat suoraa, vedotonta lämpöä eläimille, ihmisille ja ruoalle. Tämän vuoksi maanviljelijät ja kokit kautta maailman käyttävät Philipsin infrapunalamppuja. Nämä lamput ovat kestävimpiä ja tehokkaimpia lamppuja näihin käyttökohteisiin.

### Hyödyt

- PAR tuo 30 prosenttia korkeamman energiansäästön ainutlaatuisen heijastinjärjestelmän avulla
- Yksinkertainen ja turvallinen lämmönlähde ilman sirpalevaaraa
- 90 % energiasta siirtyy infrapunalämpönä.

### Ominaisuudet

- Infrapunaheijastinvalikoima, jossa on luja ja vahva kovetetusta lasista valmistettu rakenne.
- Heijastimen muodon ansiosta tiivistynyt lämpö voidaan kohdistaa halutulle alueelle.
- PAR38-lamput on kokonaan suljettu heijastin, mikä takaa korkean tehokkuuden.
- Vaivaton ja kätevä vaihto pitkään kestävien infrapunalamppujen ansiosta
- Punaiset lamput vähentävät näkyvää valonsäteilyä ja häikäisyä.

## Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

### Käyttökohteet

- Maatalous: Sikojen, siipikarjan, vasikoiden, varsojen ja koirien kasvatus ja hoito. Eläinlääkärien vastaanotot, eläintarhat ja eläinkaupat.
- Yleinen säteilylämmitys, kuten lämmintiskit, liesituulettimet, kylpyhuoneet ja lämmityslaitteet.
- Teollinen käyttö, kuten kuivaus, leivonta, karbonointi ja sulatus.

### Versions



BR125 IR 150W E27 230-250V Red



LPPR IRPR38 0001



LPPR IRSG E27 R125 Clear




PAR38 IR E27 Red



BR125 IR 250W E27 230-250V Red



### Mittapiirros



| Product                           | D      | C (max) | C1 (max) |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12  | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12  | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |

# Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

## Mittapiirros



| Product                               | D      | C (max) |
|---------------------------------------|--------|---------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | 125 mm | 173 mm  |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | 125 mm | 173 mm  |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 125 mm | 173 mm  |
| E27 cap Incandescent lamp             | 125 mm | 173 mm  |

| Product                             | D      | C (max) |
|-------------------------------------|--------|---------|
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | 125 mm | 183 mm  |

### Yleistä tietoa

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Kanta                         | E27          |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia) | 5 000 tuntia |
| Nimelliskäyttöikä             | 5 000 tuntia |

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Valonlähteen materiaali | Kova lasi |
|-------------------------|-----------|

## Yleistä tietoa

| Order Code   | Full Product Name                    | Käyttöasento |
|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 923211843801 | E27 cap Incandescent lamp            | H45          |
| 923801244209 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12     | UNIVERSAL    |
| 923801345506 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12     | UNIVERSAL    |
| 923211943801 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | UNIVERSAL    |
| 923212143801 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | UNIVERSAL    |

| Order Code   | Full Product Name                     | Käyttöasento |
|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 923223543807 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | UNIVERSAL    |
| 923801145506 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | H45          |
| 923801445507 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | H45          |
| 923212043801 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | H45          |

## Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name                | Värimerkki |
|--------------|----------------------------------|------------|
| 923211843801 | E27 cap Incandescent lamp        | -          |
| 923801244209 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 | C          |
| 923801345506 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 | C          |

| Order Code   | Full Product Name                    | Värimerkki |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| 923211943801 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | -          |
| 923212143801 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | -          |
| 923223543807 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10  | -          |

Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

| Order Code   | Full Product Name                 | Värimerkki |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 923801145506 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 | R          |
| 923801445507 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 | R          |

| Order Code   | Full Product Name                     | Värimerkki |
|--------------|---------------------------------------|------------|
| 923212043801 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | -          |

Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                    | Jännite (nim.) | Virrankulutus |
|--------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 923211843801 | E27 cap Incandescent lamp            | 230-250 V      | 150 W         |
| 923801244209 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12     | 230 V          | 100 W         |
| 923801345506 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12     | 240 V          | 175 W         |
| 923211943801 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | 230-250 V      | 150 W         |
| 923212143801 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | 230-250 V      | 250 W         |

| Order Code   | Full Product Name                     | Jännite (nim.) | Virrankulutus |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 923223543807 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | 230-250 V      | 375 W         |
| 923801145506 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | 240 V          | 100 W         |
| 923801445507 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | 240 V          | 175 W         |
| 923212043801 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 230-250 V      | 250 W         |

Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code   | Full Product Name                    | Lampun pinta | Hehkulampun muoto |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 923211843801 | E27 cap Incandescent lamp            | Punainen     | BR125             |
| 923801244209 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12     | Kirkas       | PAR38             |
| 923801345506 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12     | Kirkas       | PAR38             |
| 923211943801 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | Kirkas       | BR125             |
| 923212143801 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | Kirkas       | BR125             |

| Order Code   | Full Product Name                     | Lampun pinta | Hehkulampun muoto |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| 923223543807 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | Kirkas       | R125              |
| 923801145506 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | Punainen     | PAR38             |
| 923801445507 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | Punainen     | PAR38             |
| 923212043801 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | Punainen     | BR125             |

