



Миттєве нагрівання саме там, де й коли це потрібно

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Інфрачервоні лампи розжарювання з відбивачем Philips розроблено для роботи в найскладніших умовах, як-от ферма, ванна кімната чи кухня або сумісні приміщення. Лампи мають посилену конструкцію завдяки використанню тугоплавкого скла. Їхня компактна форма та універсальне розташування виводів дають змогу використовувати їх із будь-яким відповідним обладнанням. Використання теплових ламп – це дуже хороший спосіб генерації тепла. Інфрачервоні лампи Philips надають пряме тепло без протягів, яке підходить як для тварин, так і для їжі. Завдяки цим перевагам фермери та кухарі в усьому світі вибирають інфрачервоні лампи Philips, оскільки вони найнадійніші та найефективніші лампи для таких варіантів застосувань.

Переваги

- 30 % додаткової економії енергії з PAR завдяки унікальній системі відбивачів
- Просте та безпечне джерело тепла без ризику розбити скло
- 90 % енергії передається як інфрачервоне тепло.

Характеристики

- Надійна та міцна конструкція з тугоплавкого скла для всієї лінійки інфрачервоних відбивачів.
- Форма відбивача дає змогу використовувати концентроване тепло там, де це необхідно.
- Конструкція PAR38 має повністю герметичний відбивач і, отже, високу ефективність.
- Безпроблемніший і зручніший період заміни завдяки тривалому строку експлуатації інфрачервоних ламп
- Лампи червоного кольору для зменшення візуального випромінювання світла та засліплення.

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Застосування

- Сільське господарство: розведення та вирощування свиней, птиці, телят, лоша́т, собак тощо, а також у ветеринарних клініках, зоопарках, зоомагазинах.
- Загальне випромінювання тепла, зокрема вітрини з гарячою їжею, кухонні витяжки, ванні кімнати, опалення приміщень тощо.
- Промислове нагрівання, як-от сушіння, випікання, карбонізація, плавлення тощо.

Версії



BR125 IR 150W E27 230-250V Red



LPPR IRPR38 0001



LPPR IRSG E27 R125 Clear




PAR38 IR E27 Red



BR125 IR 250W E27 230-250V Red



Розміри



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Розміри



Product	D	C (max)
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
E27 cap Incandescent lamp	125 mm	173 mm

Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Номінальний строк служби (у годинах)	5 000 година (-н)
Номінальний термін служби	5 000 година (-н)

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
---------------------------	-----

Механічні деталі й корпус

Матеріал лампи	Тугоплавке скло
----------------	-----------------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Робоче положення
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	H45
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	УНІВЕРСАЛЬНЕ
923801344209	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	УНІВЕРСАЛЬНЕ
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	УНІВЕРСАЛЬНЕ

Order Code	Full Product Name	Робоче положення
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	УНІВЕРСАЛЬНЕ
923801444210	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	H45
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Позначення кольору
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	-
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C
923801344209	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	C
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-

Order Code	Full Product Name	Позначення кольору
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923801444210	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	R
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	230-250 V	150 W
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	230 V	100 W
923801344209	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	230 V	175 W
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	375 W
923801444210	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	230 V	175 W
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	250 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка	Форма
		лампи	лампи
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	Червоний	BR125
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Прозорий	PAR38
923801344209	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	Прозорий	PAR38
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Прозорий	BR125

Order Code	Full Product Name	Обробка	Форма
		лампи	лампи
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Прозорий	R125
923801444210	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	Червоний	PAR38
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Червоний	BR125

