Descripción del producto

Lámpara estándar con forma de A esmerilada

Lámparas incandescentes convencionales con forma de pera

Beneficios

- Sellado al vacío (15 W) o relleno con gas (25 W y superior)
- Variedad de lámparas perladas
- Posición de funcionamiento universal

Características

- Sellado al vacío (15 W) o relleno con gas (25 W y superior)

Aplicaciones

- Las lámparas esmeriladas brindan una iluminación de bajo deslumbramiento y difusa para aplicaciones universales.

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 60W E27 120V A55 FR U 1CT/10X10F	56 mm	55 mm	97 mm
Stan 75W E27 120V A55 FR U 1CT/10X10F	56 mm	55 mm	97 mm

Lámpara estándar con forma de A esmerilada

Información general	
Tapa-base	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	100
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje (nominal)	120 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A55

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
920054736379	Stan 60W E27 120V A55 FR U 1CT/10X10F	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
920055636379	Stan 75W E27 120V A55 FR U 1CT/10X10F	75 W

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.