



Produkt beskrivelse

Deco rørformet

Rørformede lamper med enkel- og dobbel-spiral glødetråd og pære som er klar, innvendig frostmattet eller med innvendig hvitt belegg. E-sokkel.

Fordeler

- Gir klare og dekorative lyseffekter
- Ideell for å skape en komfortabel og avslappende atmosfære

Funksjoner

- Innvendig belegg kan ikke flake av, blekes, skrapes eller slites av

Søknad

- Generell belysning: sentralbord, skap, piano og maleribelysning
- Pærer med klart glass:
- industriell/profesjonell belysning: oppslagstavler, opplysningstavler i heis, fest- og messe-belysning
- Lamper med innvendig frostmatting av pærene:
- ideell for et bredt utvalg bruksområder i hjemmet og industrien


Versions



10 W E14 cap Incandescent tubular
bulb - RFT

Deco rørformet

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
7 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	17 mm	54 mm

