



Popis výrobku

Trubkové do pečících trub

Trubkové žárovky s čirou baňkou

Výhody

- Spolehlivě fungují ve zvláštních objímkách za velmi vysokých teplot (až 300° C)

Vlastnosti

- Dvojitě vinuté vlákno
- Vyrobeny z materiálů odolných vůči vysoké teplotě

Aplikace

- V běžných a elektrických troubách, grilech a na podobných místech s vysokou provozní teplotou
- Je možné je použít ve specifických svítidlech v troubě při různém umístění - např. jako spodní, boční nebo zadní světlo

Versions




LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-Product photo

Trubkové do pečících trub

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Obecné informace	
Patice krytky	E14
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Cyklus zapnutí	4 000
Nominální životnost	1 000 h
Provozní poloha	UNIVERSAL
Světelně technické	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Napětí (jmen.)	230-240 V
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Provozní a elektrické

Trubkové do pečících trub

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje	
		(jmen.)	Spotřeba energie
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje	
		(jmen.)	Spotřeba energie
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/	
		1000 h	
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh	

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/	
		1000 h	
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh	

