



Produkt

Ovn, rørformet

Rørformet vakuum glødelampe (T-formet) med klart glas

Fordele

- Driftssikker ved brug i specielle lampefatninger ved høje ovntemperaturer (op til 300°C)

Funktioner

- Dobbeltspiraliseret glødetråd
- Fremstillet med varmebestandigt loddemetal, glødetråd og lampesokkel klæbestof
- Universel brændestilling

Anvendelsesområder

- Elektriske ovne og standardovne, rotisserier og lignende steder, hvor der kan forekomme høje driftstemperaturer
- Findes til specielle ovnbelysningsarmaturer, der monteres i forskellige positioner, f.eks. downlighter, sidelys og backlight

Versions



LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
Product photo

Versions




15 W E14 cap Incandescent
appliance bulb - RFT


Målskitse



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Product	D (max)	C (max)
10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	26 mm	59 mm

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Nominel levetid (timer)	1.000 t
Skiftecyklus	4.000
Normeret levetid	1.000 t
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Spænding (nom.)	230-240 V
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	34 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	0,04 A	10,0 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	T25

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	10 kWh

