



# Die richtige Wahl, wenn es heiß her geht

## Backofenlampen (Birne)

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

### Vorteile

- Hohe Erschütterungsfestigkeit
- Hitzeresistent

### Merkmale

- E14-Sockel
- Klarer, birnenförmiger Glaskolben
- Spezieller Wendelaufbau
- Hergestellt aus speziellen, hitzeresistenten Werkstoffen
- Dauerbetrieb bis 300 °C Sockel- und Kolbentemperatur zulässig

### Anwendung

- Für den Einsatz in Backöfen, Herden, Grillgeräten, Industrieöfen und Kesselanlagen


# Backofenlampen (Birne)

## Versions




LPPR\_ITUBAPE\_E14\_T22\_CL-Product photo

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm
App 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	25 mm	57 mm

# Backofenlampen (Birne)

## Allgemeine Informationen

Sockel	E14
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Betriebsstellung	UNIVERSAL

## Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

## Betrieb und Elektrik

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	230-240 V
Startzeit (Nom)	0,0 s

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm
03871505	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	172 lm

## Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
03871505	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	0,11 A	25,0 W

## Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
03871505	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	T25

## Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
03871505	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	25 kWh

## Backofenlampen (Birne)

