



Lámpara

Tubular para Horno

Lámparas tubulares claras de vacío.

Beneficios

- Funcionamiento fiable cuando se utiliza con portalámparas especiales adecuados para las altas temperaturas del horno (hasta 300°C)

Características

- Filamento reforzado
- Fabricada con soldadura termorresistente, getter y cemento especial para base de lámpara

Aplicaciones

- Hornos y lugares similares sometidos a altas temperaturas de funcionamiento.
- Disponible para luminarias específicas de horno montadas en diferentes posiciones como luz inferior, luz lateral y luz trasera.

Versions



LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-Product photo


Tubular para Horno

Plano de dimensiones

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal (horas)	1.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	4.000
Vida útil nominal	1.000 hora(s)
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Voltaje (nom.)	230-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Operativos y eléctricos

Tubular para Horno

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

