



# Lampe :

## Lampe Tubulaire pour four

Lampe claire

### Avantages

- Adaptée à une utilisation à haute température (jusqu'à 300°C)

### Fonctions

- Filament spiralé
- Haute résistance

### Application

- Fours électriques et standard, rôtisseries et équipements similaires soumis à des températures de fonctionnement élevées
- Pour tous types de luminaires, et toutes positions de fonctionnement

### Versions





LPPR\_ITUBAPE\_E14\_T22\_CL-Product photo



LPPR\_ITUBAPE\_E14\_T25\_CL-Product photo

# Lampe Tubulaire pour four

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm
App 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	25 mm	57 mm

### Informations générales

Culot	E14
Durée de vie nominale (heures)	1'000 h
Nombre de cycles d'allumage	4'000
Durée de vie nominale	1'000 h
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

### Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

### Fonctionnement et électricité

Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Tension (nom.)	230-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

### Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm
03871505	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	172 lm

## Fonctionnement et électricité

## Lampe Tubulaire pour four

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0.06 A	15.0 W
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0.11 A	25.0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
03871505	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	0.11 A	25.0 W

### Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
03871505	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	T25

### Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
03871505	Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F	25 kWh

