



Produkt beskrivelse

Ovnslamper

Rørformede lamper med klart glass (T-pære)

Fordeler

- Pålitelig funksjon ved bruk i spesialholdere ved høye ovnstemperaturer (opp til 300° C)

Funksjoner

- Dobbel-tvinnet glødetråd
- Produsert med varmebestandig loddemiddel, "getter"-materiale og lampe-sokkel sement

Søknad

- Elektriske og standard stekovner, grill og lignende stede som utsettes for høye driftstemperaturer
- Finnes for spesifikke ovns-armaturer for montering i ulike posisjoner som overlys, sidelys og baklys

Versions



LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
Product photo

Versions




15 W E14 cap Incandescent
appliance bulb - RFT


Målskisse



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Product	D (max)	C (max)
10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	26 mm	59 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Anslått levetid (timer)	1 000 time(r)
Brytersyklus	4 000
Nominell levetid	1 000 time(r)
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Spenning (nom.)	230-240 V
Starttid (nom.)	0,0 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	34 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	0,04 A	10,0 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	T25

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	10 kWh

