



Product Description

Tubular para Forno

Lâmpadas tubulares de vácuo com vidro clara (lâmpada em forma de T)

Benefícios

- Reliable operation when used in special lampholders at high oven temperatures (up to 300°C)

Características

- Coiled-coil filament
- Manufactured with heat-resistant solder, getter and lamp-base cement

Aplicação

- Electrical and standard ovens, rotisseries and similar places subject to high operating temperatures
- Available for specific oven luminaires fitted in different positions such as downlighter, side-light and backlight

Versions




LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-Product photo

Tubular para Forno

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Informações gerais

Casquilho	E14
Vida útil nominal (horas)	1.000 h
Ciclo de comutação	4.000
Vida útil nominal	1.000 h
Posição de funcionamento	UNIVERSAL

Caraterísticas técnicas da luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Tensão (Nom.)	230-240 V
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
-----------------------	--------------

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tubular para Forno

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

