



Svetelný zdroj:

Lineárne ž. do rúr na pečenie

Trubicové vákuované žiarovky s bankou z číreho skla

Výhody

- Vyznačuje sa spoľahlivou prevádzkou, ak sa používa v špeciálnych držiakoch pri povolených teplotách rúry na pečenie (max. do 300°C)

Vlastnosti

- Vlákno v tvare vinutej špirály
- Na výrobu bola použitá tepelne odolná spájka, getrová zmes a cementové lepidlo na päťicu

Aplikácie

- Domáce a profesionálne elektrické rúry, grily a podobné miesta vystavené vysokým prevádzkovým teplotám
- Vhodné aj pre špeciálne typy svetidiel do rúr na pečenie, namontovaných v rôznych polohách ako napr. horné svetidlo, bočné svetidlo a zadné svetidlo

Versions




LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-Product photo

Lineárne ž. do rúr na pečenie

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Všeobecné informácie

Pätica	E14
Menovitá životnosť (hodiny)	1 000 h
Spínací cyklus	4 000
Nominálna životnosť	1 000 h
Prevádzková poloha	UNIVERSAL

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	100

Prevádzkové a elektrické

Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Napätie (nom.)	230-240 V
Čas spustenia (nom.)	0,0 s

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
---------------------------	------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Prevádzkové a elektrické

Lineárne ž. do rúr na pečenie

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Spotreba
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Spotreba
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

