



Produkt

Ugnslampa päron

Vakuumfyllda lampor med klart glas och kolv med s.k. T-form

Fördelar

- Hållbar när den används i speciella lamphållare vid höga ugnstemperaturer (upp till 300°C)

Funktioner

- Dubbelspiraliserad glödtråd
- Tillverkad med värmehärdig lödning och speciellt sockelkitt

Användning

- Olika typer av ugnar och andra användningsområden med höga temperaturer
- Anpassade för specialtillverkade ugnsmaturer med olika brinnlägen

Versions



LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
Product photo



LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
Product photo


Ugnslampa päron

Versions




15 W E14 cap Incandescent
appliance bulb - RFT


Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Product	D (max)	C (max)
10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	26 mm	59 mm

Ugnslampa päron

Allmän information

Sockel	E14
Specifiserad livslängd (timmar)	1 000 h
Driftcykel	4 000
Nominell livslängd	1 000 h
Driftposition	UNIVERSAL

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet

Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Spänning (nom)	230-240 V
Tändningstid (nom)	0,0 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
--------------------------	------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	34 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	0,04 A	10,0 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Order Code	Full Product Name	Lampform
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	T25

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	10 kWh

