



Опис виробу

Трубчаста піч

Трубчасті вакуумні лампи з прозорим склом (Т-подібна колба)

Переваги

- Надійна робота при використанні в спеціальних патронах при високих температурах печі (до 300°C)

Характеристики

- Нитка розжарювання у вигляді намотаної котушки
- Виготовляється з використанням термостійкого припою, газопоглинача та цементу для основи лампи

Застосування

- Електричні та стандартні печі, грилі й аналогічні пристрої, що піддаються впливу високих робочих температур
- Доступні для спеціальних світильників для духовок, встановлених у різних положеннях, наприклад нижнє, бічне та заднє освітлення

Версії




LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-Product photo

Трубчаста піч

Розміри



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	E14
Номінальний строк служби (у годинах)	1 000 година (-н)
Цикл перемикання	4 000
Номінальний термін служби	1 000 година (-н)
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	100
Експлуатаційні й електричні	
Світло з очікуванням розігріву 60 %	миттєве досягнення максимальної яскравості s
Напруга (ном.)	230-240 V
Час увімкнення (ном.)	0,0 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Експлуатаційні й електричні

Трубчаста піч

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Споживана потужність
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Споживана потужність
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

