



LED 灯具 – 普通照明应用的理想选择

LED 灯具

LED 灯具非常适合普通照明应用，可与大多数现有灯具兼容，经过设计改造用于替代白炽灯和卤素灯，节能效果出众并可以最大限度地降低维护成本

优点

- 色温适合功能性照明并可以烘托氛围
- 与白炽灯泡相比，节能水平高达 80%
- 支持改造
- 降低维护成本

特点


- 使用寿命长
- 光线中不含紫外线和红外线，热量更低，可保护热敏感物体
- 即时启动

应用

- 住所、酒店、餐厅、咖啡馆
- 卧室、餐厅、客厅、书房

LED 灯具

二维绘图



Product	D	C
LEDBulb 10W E27 930 230V 1CT/12 CN	60 mm	110 mm
LEDBulb 10W E27 965 230V 1CT/12 CN	60 mm	110 mm
LEDBulb 12W E27 930 230V 1CT/12 CN	60 mm	110 mm
LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN	60 mm	110 mm
LEDBulb 8W E27 930 230V 1CT/12 CN	60 mm	110 mm
LEDBulb 8W E27 965 230V 1CT/12 CN	60 mm	110 mm

一般信息	
底座	E27
额定使用寿命 (小时)	15,000 小时
切换循环	50,000
标称使用寿命	25,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	200 °
显色指数 (CRI)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	A60

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929003006909	LEDBulb 8W E27 930 230V 1CT/12 CN	3000 K	930	800 lm
929003007309	LEDBulb 8W E27 965 230V 1CT/12 CN	6500 K	965	800 lm
929003007509	LEDBulb 10W E27 930 230V 1CT/12 CN	3000 K	930	1,000 lm
929003007909	LEDBulb 10W E27 965 230V 1CT/12 CN	6500 K	965	1,100 lm
929003008109	LEDBulb 12W E27 930 230V 1CT/12 CN	3000 K	930	1,300 lm
929003008509	LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN	6500 K	965	1,300 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003006909	LEDBulb 8W E27 930 230V 1CT/12 CN	8 W	60 W
929003007309	LEDBulb 8W E27 965 230V 1CT/12 CN	8 W	60 W
929003007509	LEDBulb 10W E27 930 230V 1CT/12 CN	10 W	75 W

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003007909	LEDBulb 10W E27 965 230V 1CT/12 CN	10 W	80 W
929003008109	LEDBulb 12W E27 930 230V 1CT/12 CN	12 W	90 W
929003008509	LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN	12 W	90 W

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003006909	LEDBulb 8W E27 930 230V 1CT/12 CN	95 °C
929003007309	LEDBulb 8W E27 965 230V 1CT/12 CN	95 °C
929003007509	LEDBulb 10W E27 930 230V 1CT/12 CN	90 °C
929003007909	LEDBulb 10W E27 965 230V 1CT/12 CN	90 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003008109	LEDBulb 12W E27 930 230V 1CT/12 CN	95 °C
929003008509	LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN	95 °C

LED 灯具

