

Klasické žárovky LEDbulb pro dekorativní osvětlení

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Výhody

- Přibližně 90% úspora energie
- Velmi dlouhá životnost prodlužuje interval výměny
- Snadná náhrada klasických světelných zdrojů

Vlastnosti

- Klasický design a tvar
- Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu
- Dokonalé řešení a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Vynikající barevné podání (CRI > 80) je zárukou živých barev
- Šetrná k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

Aplikace

- Ideální pro dekorativní osvětlení
- Domácí použití
- Pohostinství: restaurace a hotely

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Versions




LEDclassic G93 G95 E27 POS2



LEDclassic A60 E27 smoky POS2



Bulb G95 230V 5W-25W 250lm
2000K E27 D



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM




LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Versions



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



LEDbulb G93 E27 smoky





25W E27 T65



25W E27 A160

Rozměrové výkresy







Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm





Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED classic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 100 W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75 W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75 W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm


Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Světelně technické

		Náhradní teplota			
		Vyzařovací	chromatičnosti	Kód	
Order Code	Full Product Name	úhel (jmen.)	(jmen.)	barvy	Světelný tok
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR - NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR - NDRF1SRT4	-	4000 K	840	2 000 lm
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR - ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR - NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 452 lm
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR - ND 1SRT4	-	4000 K	840	2 452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR - ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 452 lm
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR - ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	2700 K	827	1 521 lm
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 521 lm
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	330 stupňů	1800 K	818	250 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 stupňů	1800 K	818	470 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR - ND 1PF	-	2700 K	827	3 452 lm
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR - ND 1PF/4	-	4000 K	840	3 452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR - ND 1PF/4	-	6500 K	865	3 452 lm
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR - ND SRT4	-	2700 K	827	1 055 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Náhradní teplota chromatičnosti		Světelný tok
			(jmen.)	Kód barvy	
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 stupňů	1800 K	818	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 stupňů	1800 K	818	470 lm
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND - RFSRT4		1800 K	818	100 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 stupňů	1800 K	818	470 lm
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR - ND 1CT10		2700 K	827	1 055 lm
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR - ND 1CT/10		4000 K	840	1 055 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 stupňů	1800 K	818	300 lm
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND - RF 1PF		1800 K	818	100 lm
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 stupňů	1800 K	818	200 lm
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W	76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 W	120 W	76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W	76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W	76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	8,5 W	75 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W	31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W	75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W	31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W	70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	8,5 W	75 W
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	4 W	25 W	70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W	31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 W	11 W
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	60 °C
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	55 °C
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	55 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	35 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Ne
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Ne
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Ne
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Ne
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Ne
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Ne
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Ne
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Ne
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Ne
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Ne
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Pouze s určitými stmívači
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Pouze s určitými stmívači
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Ne
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Ne

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matná	A67
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Matná	A67

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	50 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	50 °C
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	40 °C
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	45 °C
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Ne
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Ne
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Ne
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Pouze s určitými stmívači
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Pouze s určitými stmívači
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Ne
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Pouze s určitými stmívači
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Ne
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Ne
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Ne
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Ne
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Pouze s určitými stmívači
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Pouze s určitými stmívači

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matná	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matná	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Matná	A67

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Order Code	Full Product Name	Povrchová	Tvar
		úprava žárovky	žárovky
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matná	A67
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Matná	G93
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Matná	A60
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Matná	A60
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	kouřová	A60
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Jantarová	G93
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Jantarová	G200
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Matná	A95
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Matná	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Matná	A95
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Matná	G120

Certifikace a použití


Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba
			energie kWh/ 1000 h
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	13 kWh
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	-	13 kWh
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	13 kWh
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	18 kWh
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	18 kWh
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	7 kWh
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	11 kWh
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	11 kWh
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-20 až +40 °C	3 kWh
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	-20 až +45 °C	4 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	-20 až +45 °C	7 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	23 kWh
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	23 kWh
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Povrchová	Tvar
		úprava žárovky	žárovky
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Matná	G120
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	kouřová	G200
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Jantarová	T65
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	kouřová	ST64
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Jantarová	A160
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Matná	A60
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Matná	A60
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Jantarová	A160
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	kouřová	G93
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	kouřová	T65
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	kouřová	A160

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba
			energie kWh/ 1000 h
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	13 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	-20 až +45 °C	7 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	-20 až +45 °C	7 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-20 až +40 °C	3 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	-20 až +45 °C	7 kWh
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	-	9 kWh
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	9 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	-20 až +45 °C	5 kWh
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-20 až +40 °C	2 kWh
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	-20 až +45 °C	7 kWh
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-20 až +45 °C	7 kWh


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny




Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

