

Κλασικοί λαμπτήρες **LEDbulb** για διακοσμητικό φωτισμό

Classic filament LEDbulbs

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Οφέλη

- Περίπου 90 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Χαρακτηριστικά

- Παραδοσιακή σχεδίαση με κλασικό σχήμα
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Νήμα LED μεγάλης διάρκειας ζωής
- Καλή απόδοση χρωμάτων (CRI> 80) για ζωντανά χρώματα
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή

- Τέλειοι για διακοσμητικές εγκαταστάσεις
- Σπίτι: καθιστικό, υπνοδωμάτιο
- Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία

Classic filament LEDbulbs

Versions



LEDclassic A60 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM




LED classic 60W E27 WW G120 FR
ND SRT4-SPP



LED classic A60 E27

Classic filament LEDbulbs

Versions



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



LEDbulb G93 E27 smoky





25W E27 T65



25W E27 A160

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων







Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Classic filament LEDbulbs

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm





Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	140 mm
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED Classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

Classic filament LEDbulbs

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Product	D	C
LED Classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm
LED Classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Classic filament LEDbulbs

Γενικές πληροφορίες	
Βάση- κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	806 lm
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K	827	1.521 lm
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	4000 K	840	1.521 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	2700 K	827	1.055 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2.000 lm
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	2.000 lm
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	6500 K	865	2.000 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 μοίρα(ες)	1800 K	818	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	2700 K	827	806 lm
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1.055 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	300 lm
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-	1800 K	818	100 lm
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 μοίρα(ες)	1800 K	818	200 lm
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W	76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	7 W	60 W

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	10,5 W	100 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	8,5 W	75 W
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	7 W	60 W
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 W	11 W
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λεπουργίας (ονομ.)
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	45 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	50 °C
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	50 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	50 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λεπουργίας (ονομ.)
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	45 °C
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	40 °C
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	45 °C
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Όχι
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	Όχι
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Όχι
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Όχι
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Όχι
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Όχι
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Όχι
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Όχι
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Όχι
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Όχι
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	Όχι
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Όχι
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Όχι
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Όχι
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Classic filament LEDbulbs

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληµα

Order Code	Full Product Name	Φινίριςµα λαµπηήρα	Σχήµα λαµπηήρα
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Ματ	G93
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	Ματ	G93
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Γκριζο	A60
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Ματ	G120
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Ματ	G120
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Κεχριµπαρένιο	G200
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Ματ	G120
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Ματ	G120
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Ματ	G120
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Ματ	G120


Order Code	Full Product Name	Φινίριςµα λαµπηήρα	Σχήµα λαµπηήρα
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Γκριζο	G200
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Κεχριµπαρένιο	T65
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Γκριζο	ST64
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Κεχριµπαρένιο	A160
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	Ματ	G120
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Ματ	A60
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Κεχριµπαρένιο	A160
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Γκριζο	G93
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Γκριζο	T65
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Γκριζο	A160

Έγκριση και Εφαρµογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	7 kWh
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	-	7 kWh
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-20 έως +40 °C	3 kWh
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	11 kWh
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	11 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	-20 έως +45 °C	7 kWh
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	9 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	13 kWh
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	13 kWh
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	13 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	-20 έως +45 °C	7 kWh


Order Code	Full Product Name	Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	-20 έως +45 °C	7 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-20 έως +40 °C	3 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	-20 έως +45 °C	7 kWh
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	7 kWh
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	9 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	-20 έως +45 °C	5 kWh
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-20 έως +40 °C	2 kWh
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	-20 έως +45 °C	7 kWh
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-20 έως +45 °C	7 kWh

Classic filament LEDbulbs




Classic filament LEDbulbs

Classic filament LEDbulbs



Classic filament LEDbulbs



Classic filament LEDbulbs

