

LEDbulbs clásicas para decoración

Bombillas LED de filamento clásico

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Beneficios

- Ahorro de energía en torno al 90 %
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución
- Sustitución sencilla de lámparas clásicas convencionales

Características

- Diseño tradicional con forma clásica
- Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas
- Acabados de alta calidad y adaptación perfecta
- Alta calidad de reproducción del color (IRC> 80) para unos colores vivos
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones

- Perfectas para decorar
- Aplicaciones domésticas
- Hostelería: hoteles y restaurantes

Bombillas LED de filamento clásico

Versions



LEDclassic G93 G95 E27 POS2



LED classic E27 G120




LEDclassic G120 E27 FR POS2



25W E27 G200



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A





25W E27 T65



25W E27 A160

Plano de dimensiones







Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Bombillas LED de filamento clásico

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm




Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Product	D	C
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Bombillas LED de filamento clásico

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Product	D	C
LED clásico 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de	Código de color	Flujo luminoso
			color correlacionada (nom.)		
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR ND RFSRT4	-	4000 K	840	2.000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2.452 lm
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	4000 K	840	2.452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	6500 K	865	2.452 lm
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm

Bombillas LED de filamento clásico

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color correlacionada		Código de color	Flujo luminoso
			(nom.)	(nom.)		
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K		827	1.521 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	2700 K		827	3.452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K		865	3.452 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K		827	2.000 lm
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K		840	2.000 lm
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	6500 K		865	2.000 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 °	1800 K		818	200 lm
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 °	2700 K		827	650 lm
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	-	2700 K		827	2.000 lm
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	4000 K		840	2.000 lm
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	4000 K		840	2.452 lm
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 °	1800 K		818	200 lm
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K		818	200 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 W	120 W	76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W	76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W	76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 W	120 W
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W	76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 W	120 W
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W	76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 W	150 W
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W	31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W	31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Bombillas LED de filamento clásico

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	50 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	60 °C
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	45 °C
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	No
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	No
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	No
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	No
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	No
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	No
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	No
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	No
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	No
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	No
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Solo con reguladores específicos
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Solo con reguladores específicos
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	No
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	No
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	No
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Solo con reguladores específicos
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Solo con reguladores específicos

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Mate	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Mate	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Mate	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Mate	A67
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Mate	G93
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Mate	G120
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Mate	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Mate	A95
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Mate	G120


Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Mate	G120
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Mate	G120
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	ahumado	G200
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Corona de espejo	A60
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Transparente	A67
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Transparente	A67
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Transparente	A67
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	ahumado	T65
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	ahumado	A160

Aprobación y aplicación


Bombillas LED de filamento clásico

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	-	13 kWh
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	18 kWh
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	18 kWh
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	7 kWh
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	11 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	23 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	13 kWh
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	13 kWh
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	13 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	-20 °C a +45 °C	7 kWh
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	-	8 kWh
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	-	13 kWh
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	13 kWh
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	17 kWh
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	-20 °C a +45 °C	7 kWh
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-20 °C a +45 °C	7 kWh

Bombillas LED de filamento clásico



Bombillas LED de filamento clásico



Bombillas LED de filamento clásico

