

Lámparas LED clásicas de filamento para iluminación decorativa

Lámparas LED clásicas de filamento

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Beneficios

- Cerca de un 90 % de ahorro de energía
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo
- Reemplazo sencillo de las lámparas clásicas convencionales

Características

- Diseño tradicional con formato clásico
- Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas
- Ajuste perfecto y terminación de gran calidad
- Alta reproducción de color (IRC > 80) para obtener colores vibrantes
- Ecológico: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones


- Perfectas para instalaciones decorativas
- Aplicaciones del hogar
- Hotelería: restaurantes y hoteles

Lámparas LED clásicas de filamento

Versions




LEDbulb CLA A15 E27 CL




LEDbulb 5,5A19 VIN 950 E26 CL G
SP DIM 1PF T20



LEDbulb CLA G16,5 E27 CL




LEDbulb 60W E26 A19 927 CL



LEDbulb E27 ST64 400lm


Plano de dimensiones




Product	D	C
5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20	60 mm	105 mm

Lámparas LED clásicas de filamento


Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	64 mm	142 mm



Product	D	C
LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	52 mm	87 mm



Product	D	C
LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	48 mm	89 mm



Product	D	C
8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	60 mm	108 mm

Lámparas LED clásicas de filamento

Información general	
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Vida útil promedio (horas)
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	E27	-
929002988503	5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20	E26	-
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	E27	-

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Vida útil promedio (horas)
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	E26	15,000 hora(s)
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	E27	-

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	-	2700 K	80	827	500 lm
929002988503	5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20	330 °	2700 K	90	927	500 lm
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	-	2700 K	80	827	500 lm
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	300 °	2700 K	90	927-922	800 lm
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	-	2500 K	80	825	400 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	60 Hz	60 Hz	4.5 W	40 W
929002988503	5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20	60 Hz	-	5.5 W	40 W
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	60 Hz	60 Hz	4.5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4 W	35 W

Temperatura

Lámparas LED clásicas de filamento

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	50 °C
929002988503	5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20	-
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	50 °C

Controles y atenuación


Order Code	Full Product Name	Regulable
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	No
929002988503	5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	Transparente	A15
929002988503	5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20	Transparente	A19
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	Transparente	G16.5

Aprobación y aplicación


Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	-
929002988503	5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20	-20 a +45 °C
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	-
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	-
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	-



Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	60 °C
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	50 °C

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	No
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Si
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	No

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Transparente	A19
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	Ámbar transparente	ST64



Lámparas LED clásicas de filamento

