

Classic LED filament – lamput koristeelliseen valaistukseen

Perinteiset ledihehkulankalamput

Koristeelliset Classic LED filament –lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

Hyödyt

- Noin 90 % energiansäästö
- Erittäin pitkä käyttöikä
- Helppo korvaaja perinteisille lamput

Ominaisuudet

- Perinteinen muotoilu
- Suunniteltu visuaalisesti kauniiksi valon ollessa sekä päällä että pois päältä
- Täydellinen yhteensopivuus valaisimien kanssa ja korkealaatuinen viimeistely
- Korkea värintoistoindeksi (CRI > 80) takaa elävät värit
- Vihreämpi valinta: ei sisällä elohopeaa tai muita haitallisia aineita

Käyttökohteet


- Täydellinen koristeellisiin asennuksiin
- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat

Perinteiset ledihehkulankalamput

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



LEDclassic G120 E27 FR POS2



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2




LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM



LED classic 60W E27 WW G120 FR
ND SRT4-SPP

Perinteiset ledihehkulankalamput

Versions



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



LEDbulb CLA G125 E27 Mirror
Crown





25W E27 T65



25W E27 A160

Mittapiirros







Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Perinteiset ledihehkulankalamput

Mittapiirros



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm




Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Perinteiset ledihehkulankalamput

Mittapiirros



Product	D	C
LED classic 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	125 mm	180 mm

Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

Yleistä tietoa

Kanta	E27
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002982901	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	330 °	1800 K	818	250 lm
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	-	4000 K	840	2 000 lm
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 452 lm
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	4000 K	840	2 452 lm
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 452 lm

Perinteiset ledihehkulankalamput

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	2700 K	827	3 452 lm
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	3 452 lm
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 °	2700 K	827	650 lm
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002025201	LED classic 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	2700 K	827	806 lm
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	270 °	2700 K	827	650 lm
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929002982901	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	4 W	25 W
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 W	120 W
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
929002025201	LED classic 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	7 W	60 W
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	7,2 W	50 W
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Perinteiset ledihehkulankalamput

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002982901	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	35 °C
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	60 °C
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
929002025201	LED classic 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	45 °C
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	55 °C
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	45 °C
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002982901	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Ei
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Ei
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Ei
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Ei
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Ei
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Ei
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Ei
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Ei
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002025201	LED classic 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	Ei
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Ei
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002982901	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	Amber	ST64
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matta	A67
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Matta	A67
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matta	A67
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Matta	A67
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matta	A67
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Amber	G200

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Matta	A95
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Matta	A95
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Matta	G120
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	savunharmaa	G200
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Amber	T65
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Peili, kruunu	A60
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Amber	A160


Perinteiset ledihehkulankalamput

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun	
		Lampun pinta	muoto
929002025201	LED classic 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	Matta	G120
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Amber	A160
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	Pelli, kruunu	G125


Order Code	Full Product Name	Hehkulampun	
		Lampun pinta	muoto
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	savunharmaa	T65
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	savunharmaa	A160

Merkinnät ja luokitukset


Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929002982901	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	-20...+45 °C	4 kWh
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	13 kWh
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	-	13 kWh
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	18 kWh
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	18 kWh
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	18 kWh
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	-20...+45 °C	7 kWh
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	23 kWh
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	23 kWh
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	13 kWh
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	-20...+45 °C	7 kWh
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	-20...+45 °C	7 kWh
929002412801	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	-	8 kWh
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	-20...+45 °C	7 kWh
929002025201	LED classic 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	7 kWh
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	-20...+45 °C	5 kWh
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	-	8 kWh
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	-20...+45 °C	7 kWh
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-20...+45 °C	7 kWh




Perinteiset ledihehkulankalamput




Perinteiset ledihehkulankalamput



Perinteiset ledihehkulankalamput



Perinteiset ledihehkulankalamput



Perinteiset ledihehkulankalamput

