

La solution classique pour un éclairage décoratif

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Avantages

- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie
- Une durée de vie plus longue réduisant la fréquence de remplacement
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques

Fonctions


- Design vintage avec forme classique
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Rendu des couleurs élevé (CRI> 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient ni mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Idéales pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Hôtellerie : restaurants et hôtels

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Versions



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



LEDclassic A60 E27 smoky POS2



Bulb G95 230V 5W-25W 250lm
2000K E27 D



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Versions




LED classic 60W E27 WW G120 FR
ND SRT4-SPP



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND





LEDbulb CLA G125 E27 Mirror
Crown



LEDclassic 15W G93 E27 pink
POS3

Schéma dimensionnel







Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	95 mm	140 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm





Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm
LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	95 mm	140 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Classique LED 75 W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm
LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

Product	D	C
Classique LED 100 W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm
Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	125 mm	180 mm

Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	-	2700 K	827	806 lm
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	2700 K	827	1 521 lm
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 521 lm
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K	827	1 521 lm
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	4000 K	840	1 521 lm
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	330 degré(s)	1800 K	818	250 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 degré(s)	1800 K	818	470 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 degré(s)	1800 K	818	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 degré(s)	1800 K	818	470 lm
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 degré(s)	1800 K	818	470 lm
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	2700 K	827	806 lm
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	-	2700 K	827	1 055 lm
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 055 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 degré(s)	1800 K	818	300 lm
78249800	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	270 degré(s)	2700 K	827	650 lm
26955200	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	-	1800 K	818	250 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	7 W	60 W	75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W	66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W	66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	10,5 W	100 W

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	4 W	25 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	45 °C
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	55 °C
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	55 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	50 °C
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	50 °C
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	35 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	Non
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Non
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Non
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Non
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Non
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Non
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Uniquement avec certains variateurs
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Uniquement avec certains variateurs
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	Transparent	G93
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Dépoli	A60

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	7 W	60 W
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	8,5 W	75 W
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
78249800	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	7,2 W	50 W
26955200	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	4,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	45 °C
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	50 °C
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C
78249800	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	55 °C
26955200	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	40 °C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Uniquement avec certains variateurs
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Non
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Uniquement avec certains variateurs
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	Non
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Non
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Non
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Non
78249800	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	Uniquement avec certains variateurs
26955200	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	Oui

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Dépoli	A60
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	fumé	A60


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Dépoli	G120
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Dépoli	G120
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Ambré	G93
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Ambre	G200
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	fumé	G200
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Ambre	T65
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	fumé	ST64


Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Ambre	A160
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	Dépoli	G120
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Dépoli	A60
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Dépoli	A60
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Ambre	A160
78249800	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	Miroir Crown	G125
26955200	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	Rose	G93

Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	-	7 kWh
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	11 kWh
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	11 kWh
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-20 à +40 °C	3 kWh
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	11 kWh
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	11 kWh
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	-20 à +45 °C	4 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	-20 à +45 °C	7 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	-20 à +45 °C	7 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	-20 à +45 °C	7 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-20 à +40 °C	3 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	-20 à +45 °C	7 kWh
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	7 kWh
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	-	9 kWh
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	9 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	-20 à +45 °C	5 kWh
78249800	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	-	8 kWh
26955200	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	-	5 kWh




Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique




Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

